

Cabines de sablage Comco



Confort et visibilité



2151 N. Lincoln Street / Burbank, CA 91504, USA
818-841-5500 / www.comcoinc.com

Spécifications

Modèle "Classic" • Cabine la plus courante

WS2200-2 230V/50Hz, 70 Watt, 23 kg
Dimensions : L 60cm x l 38cm x H 30cm
Intérieur : L 58cm x l 30cm x H 23cm
Vitre : Verre trempé de 58cm x 15cm
Eclairage: Double néon 15 Watts, F15T8/CW

Classic
(avec la micro-sableuse
MicroBlaster® MB1002)



Modèle "ClearView" • Compacte & ergonomique

WS6000-2 230V/50Hz, 70 Watt, 18 kg
Dimensions : L 40cm x l 40cm x H 35cm
Intérieur : L 38cm x l 30cm x H 28cm
Vitre : Verre trempé de 38cm x 25cm
Eclairage: Double néon 14 Watts, F14T12/CW



ClearView

Modèle "Big Box" • pour pièces de grandes dimensions

WS2280-2 230V/50Hz, 100 Watt, 56 kg
Dimensions : L 91cm x l 60cm x H 50cm
Intérieur : L 90cm x l 56cm x H 46cm
Vitre : Verre trempé de 58cm x 16cm
Ouverture : 38cm x 25cm
Eclairage: Double néon 20 Watts, F20T12/CW

BigBox




Modèle "ProCenter Plus" • Cabine & Dépoussiéreur

CTR200-2 230V / 50Hz / 290 Watt, monophasé, 68 kg
Dimensions : L 76cm x l 86cm x H 117cm
Intérieur : L 61 cm x l 36cm x H 25cm
Vitre : Verre trempé de 58cm x 28cm (fixe)
Eclairage : Néon 40W, F40W/830

Fonction optionnelle ESD Control - Pour les applications nécessitant un dispositif anti-statique

Disponible sur la cabine ProCenter Plus, la fonction ESD Control est conçue pour effectuer des opérations de sablage sur des pièces nécessitant un dispositif anti-statique telles que le dévernissage des circuits imprimés, l'analyse des pannes PCB, la remise en état des cartes électroniques et le sablage des dispositifs médicaux électroniques. Ce système comprend des accessoires de mise à la masse et utilise un flux d'air ionisé pour dissiper les charges statiques qui peuvent s'accumuler sur la pièce lors du microsablage.



Loupe pour grossissement x2,5 en option

Comco propose une loupe qui s'adapte facilement sur n'importe quelle cabine de sablage grâce à une fixation par Velcro. Cette loupe génère un grossissement de 2,5x avec un large champ de mise au point.



ProCenter Plus

(avec la micro-sableuse AccuFlo® AF10)

Comco Inc. 2151 N. Lincoln St. / Burbank, CA 91504, USA
+1-818-841-5500 / Fax: +1-818-955-8365
sales@comcoinc.com / www.comcoinc.com

CO/17A-FR Copyright 2017, Comco Inc., All Rights Reserved

COMCO